



Matière : A-U4G

- 1° Réalisez la vue de dessus de cette pièce en coupe A-A
- 2° Réalisez la vue de droite en coupe B-B
- 3° Réalisez la vue de gauche en coupe C-C
- 4° Cotez les différents usinages ainsi que la longueur et l'épaisseur.

A4V	<i>F'CAM</i>	Nom:
Ech.: 1:1	<i>conditionneuse de comprimés</i>	Date:
	<i>support de capteur</i>	Classe:
		N° : <i>excoup10</i>

